



## Cono combinado portafresas Forma A, SK 50 A = 100, Ø de mandril d1: 16mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 300975 16     |
| GTIN              | 4062406251819 |
| Clase de artículo | 32A           |

### Descripción

#### Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.

#### Aplicación:

- **Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.**
- **Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.**

#### Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

#### Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840.

#### Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

### Descripción técnica

|   |       |
|---|-------|
| Ø exterior D  | 32 mm |
| Longitud cono portafresas L <sub>3</sub> con anillo de arrastre | 17 mm |
| Ø de mandril d <sub>1</sub>                                     | 16 mm |
| Anillo de arrastre de recambio n° 309870                        | 16    |
| Llave especial adecuada n° 309840                               | 16    |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>                      | 27 mm             |
| Longitud de voladizo medida A                                 | 100 mm            |
| Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861 | 16                |
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>                                  | 16 mm             |
| Adaptador   | SK 50 A = 100     |
| Norma   | DIN 6358          |
| Norma asiento   | ISO 7388-1        |
| Forma   | A                 |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones           | G 6,3 a 18000 rpm |
| Precisión de concentricidad                                   | ≤ 6 µm            |
| Estrategia de arranque de virutas                             | HPC               |
| Tipo de producto  | Cono portafresas  |

## Accesorios

|  |           |
|--|-----------|
| Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308790 50 |
| Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50   | 308605 50 |
| Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50   | 308615 50 |
| Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308600 50 |
| Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50 | 308820 50 |
| Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308720 50 |
| Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50  | 308760 50 |
|  | 308830 50 |

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308620 50

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308785 50

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308660 50

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 50 mm

309860 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308650 50

Llave especial Para Ø de mandrino 16 mm

309840 16

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308795 50

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308640 50

Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308610 50

Llave especial Para Ø de mandrino 50 mm

309840 50

Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 16 mm

309870 16

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50

308740 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308765 50

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 16 mm

309860 16