



Mandrino portafresas Forma A, SK 40 corto, Ø de mandril d1: 27mm



Datos de pedido

Número de pedido	301017 27
GTIN	4062406251888
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Alcance corto.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840. Tornillos de apriete de fresas n.º 309860; 309861.

Descripción técnica

Llave especial adecuada n° 309840	27
Ø exterior D	50 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	27
Longitud de voladizo medida A	35 mm
Longitud cono portafresas L ₄	21 mm
Ø de mandril d ₁	27 mm

Ø de sujeción D ₁	27 mm
Adaptador	SK 40 corto
Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas