



Casquillo reductor para vástago CM con lengüetas de expulsión, forma AD, SK 50 corto, MK interior: 2



Datos de pedido

Número de pedido	301185 2
GTIN	4062406252205
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.

- **Rectificado en el interior y en el exterior.**
- **Con perforación de chip RFID de Balluff.**

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	60 mm
Ø exterior D	32 mm
Cono Morse interior	2
Adaptador	SK 50 corto
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 12000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 8 µm
Tipo de producto	Adaptador de asiento

