



Casquillo reductor para vástago CM Forma A, SK 40 corto, MK interior: 4



Datos de pedido

Número de pedido	301245 4
GTIN	4062406252267
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

- Rectificado en el interior y en el exterior.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	95 mm
Cono Morse interior	4
Ø exterior D	48 mm
Adaptador	SK 40 corto
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 8 µm
Tipo de producto	Adaptador de asiento

