

**Casquillo reductor para vástago CM Forma A, SK 40 corto, MK interior: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	301245 2
GTIN	4062406252243
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

- **Rectificado en el interior y en el exterior.**
- **Con perforación de chip RFID de Balluff.**

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	50 mm
Ø exterior D	32 mm
Cono Morse interior	2
Adaptador	SK 40 corto
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 8 µm
Tipo de producto	Adaptador de asiento

