



Vástago de unión para destornillador de percusión, Tipo: 2/150



Datos de pedido

Número de pedido	650009 2/150
GTIN	4062406252342
Clase de artículo	62D

Descripción

Ejecución:

Forma resistente, apropiada para atornilladores de impulsos y de impulsos con asientos hexagonales de 1/4 pulgada (hexágono interior). Con bola elástica y función de desbloqueo. Los insertos se retienen de forma segura.

Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

Material:

Acero al cromo vanadio. Superficie pavonada.

Descripción técnica

Accionamiento del lado de la máquina	E 6,3 (1/4 pulgada)
Longitud total	150 mm
Salida cuadrada	1/4 pul
Perfil de accionamiento	Acoplamiento de 6 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	pavonado
adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vástago de unión

