

**HOLEX****Vástago de unión para destornillador de percusión, Tipo: 9/85****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 650009 9/85   |
| GTIN              | 4062406252373 |
| Clase de artículo | 62D           |

**Descripción****Ejecución:**

Forma resistente, apropiada para atornilladores de impulsos y de impulsos con asientos hexagonales de 1/4 pulgada (hexágono interior). Con bola elástica y función de desbloqueo. Los insertos se retienen de forma segura.

**Aplicación:**

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

**Material:**

Acero al cromo vanadio. Superficie pavonada.

**Descripción técnica**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Longitud total                       | 85 mm                   |
| Perfil de accionamiento              | Acoplamiento de 6 caras |
| Salida cuadrada                      | 1/2 pul                 |
| Accionamiento del lado de la máquina | E 6,3 (1/4 pulgada)     |
| Material                             | Acero al cromo-vanadio  |
| Superficie                           | pavonado                |
| adecuado para inserto de máquina     | sí                      |
| Tipo de producto                     | Vástago de unión        |

