

HOLEX
Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 2xD, Ø DC m7: 38mm

Datos de pedido

Número de pedido	235000 38
GTIN	4062406253004
Clase de artículo	22L

Descripción
Ejecución:

La broca maciza de plaquitas HOLEX Pro Drill combina la eficiencia de costes con un rendimiento técnicamente avanzado.

Utilizable también en situaciones de taladrado exigentes hasta 4xD.

Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,25 mm

Aplicación:

Con plaquitas n.º 235030 – 235082.

Son necesarias tanto las plaquitas SOMT para el asiento exterior WPL como las plaquitas XOMT para el asiento interno WPL.

Suministro:

Con tornillos para plaquitas reversibles (sin plaquitas de corte).

Descripción técnica

Número de filos Z	1
Juego tornillo para plaquita reversible	232980 6 (TX15;3Nm)
Ø de mango D _s	40 mm
para Ø pulgadas	1 1/2 pul
Código ISO plaquita de corte	SOMT13M510 / XOMT13M506
Longitud del mango L _s	70 mm
Longitud útil L ₁	80 mm

Serie	HOLEX Pro
Ø nominal D	38
Longitud total L	181 mm
Límite de ajuste máximo $V_{\text{máx}}$	0,35 mm
Longitud de voladizo L_A	111 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	2×D
Mango	ISO 9766
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX15	659922 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500