

HOLEX**Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 4xD, Ø DC m7: 18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	235010 18
GTIN	4062406253431
Clase de artículo	22L

Descripción**Ejecución:**

La broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill combina la eficiencia de costes con un rendimiento técnicamente avanzado.

Utilizable también en situaciones de taladrado exigentes hasta 4xD.

Tolerancia de perforación: -0,05 / +0,3 mm

Aplicación:

Con plaquitas n.º 235030 – 235082.

Son necesarias tanto las plaquitas SOMT para el asiento exterior WPL como las plaquitas XOMT para el asiento interno WPL.

Suministro:

Con tornillos para plaquitas reversibles (sin plaquitas de corte).

Recomendación:

En el inicio del taladrado, reducir el avance al 70 %.

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	75 mm
------------------------------	-------

Ø de mango D_s	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Ø nominal D	18
Serie	HOLEX Pro
Código ISO plaquita de corte	SOMT06T205 / XOMT06T204
Longitud del mango L_s	56 mm
Número de filos Z	1
Longitud total L	148 mm
Límite de ajuste máximo $V_{m\acute{a}x}$	0,25 mm
Longitud de voladizo L_A	92 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	4xD
Mango	ISO 9766
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX7	659922 TX7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200

