

**HOLEX****Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 2xD, Ø DC m7: 18,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	235000 18,5
GTIN	4062406252786
Clase de artículo	22L

**Descripción****Ejecución:**

La broca maciza de plaquitas HOLEX Pro Drill combina la eficiencia de costes con un rendimiento técnicamente avanzado.

Utilizable también en situaciones de taladrado exigentes hasta 4xD.

**Tolerancia de perforación:** -0,1 / +0,25 mm

**Aplicación:**

Con plaquitas n.º 235030 – 235082.

Son necesarias tanto las plaquitas SOMT para el asiento exterior WPL como las plaquitas XOMT para el asiento interno WPL.

**Suministro:**

Con tornillos para plaquitas reversibles (sin plaquitas de corte).

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Longitud del mango L <sub>s</sub>	56 mm
Código ISO plaquita de corte	SOMT06T205 / XOMT06T204
Serie	HOLEX Pro
Número de filos Z	1
Ø nominal D	18,5
Longitud útil L <sub>1</sub>	39 mm

Ø de mango $D_s$	25 mm
Longitud total L	112 mm
Límite de ajuste máximo $V_{\text{máx}}$	0,25 mm
Longitud de voladizo $L_A$	56 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	$2 \times D$
Mango	ISO 9766
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX7	659922 TX7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200