

HOLEX**Pinzas portapiezas ER para machos para roscar, ER 25, Ø de sujeción nominal d: 3,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309457 3,5
GTIN	4062406254056
Clase de artículo	32Z

Descripción**Ejecución:**

- **Sujeción del macho para roscar a través del mecanismo de sujeción con bola en todo el contorno.**
- **Dispositivo de cambio rápido integrado.**
- **Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499/ISO 15488.**

Ventaja:

Bloqueo y desbloqueo rápidos mediante accionamiento por resorte. No es necesario atornillar en el cuadrado del macho para roscar.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo el Ø nominal. **No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.**

Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	3,5 mm
Adaptador	ER 25
Ø exterior D	25 mm

Longitud total L	40 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza