

 Atlas Copco

Taladradora neumática, Tipo: D2121Q



Datos de pedido

Número de pedido	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de **6,3 bar** y el \varnothing interior de la manguera indicado.

Serie de taladradoras de alto rendimiento con una suavidad de marcha elevada en forma de pistola con una potencia de taladrado hasta 13 mm en acero. La conducción del aire de salida a través del mango evita que las virutas se arremolinen. Con portabrocas de sujeción rápida.

Suministro:

Incluye **portabrocas de sujeción rápida**. Con mango de apoyo.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Nivel sonoro de funcionamiento	87 dB(A)
Peso	1,4 kg
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Longitud	248 mm
Potencia generada	350 W
Quality Dress	D2121Q

Demanda de aire máxima	600 l/min
Velocidad de giro máxima	0 - 750 min ⁻¹
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	10 mm
Vibraciones máximas según EN	2,5 m/s ²
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Taladradora