



## Werkstatt-Messschieber con división en mm y pulgadas, Capacidad de medición: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	415120 300
GTIN	4062406253776
Clase de artículo	41Z

### Descripción

#### Ejecución:

Puntas de medición biseladas para mediciones en el fondo de la rosca y en escotaduras estrechas. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Escala alto contraste. Con tornillo de sujeción. Hasta tam. 300 completamente templado, a partir de tam. 500, superficies de medición templadas.

### Descripción técnica

Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Longitud del pico	90 mm
Embalaje	caja estable
Ø parte de medición interior	10 mm
División	1/128 pul
División	1/50 mm
Norma	ISO 13385
Desviación de medición E MPE	± 0,04 mm
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Puntas de medición	sí

Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300