

Garant**Soporte expansible hidráulico VDI 30, VDI 30, ØD1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319753 20
GTIN	4062406254490
Clase de artículo	31M

Descripción**Ejecución:**

Punteado de sujeción único en su género, sujeta mangos h6 y h7. Grabado frontal y tornillo de alineación en el soporte para una orientación sencilla e inequívoca de la barra de mandrinar. Incluye tornillo de ajuste longitudinal. Apropiado para refrigeración interior. Dos tornillos de fijación para la máxima accesibilidad, ya sea el husillo principal o el contrahusillo. Incluye tobera pulverizadora esférica.

Ventaja:

- **Propiedades de amortiguación ideales para conseguir superficies de pieza óptimas y aumento de duración óptimo.**
- **Manejo rápido y sencillo.**
- **Uso flexible de casquillos intermedios.**
- **Centrado perfecto.**

Aplicación:

Para taladrar, escariar, avellanar, y también para utilizar barras de mandrinar.

Descripción técnica

Ø exterior D	42 mm
Ø de sujeción D ₁	20 mm
Peso	0,5 kg

Longitud de voladizo medida A	64 mm
Longitud útil L ₁	42 mm
Adaptador	VDI 30
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica