

**Garant****Soporte expansible hidráulico Ø del mango 40 mm, ØD1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319752 20
GTIN	4062406254544
Clase de artículo	31M

**Descripción****Ejecución:**

Punteado de sujeción único en su género, sujeta mangos h6 y h7. Grabado frontal y tornillo de alineación en el soporte para una orientación sencilla e inequívoca de la barra de mandrinar. Incluye tornillo de ajuste longitudinal. Apropiado para refrigeración interior. Uso flexible en cualquier tipo de revólver.

**Ventaja:**

- **Propiedades de amortiguación ideales para conseguir superficies de pieza óptimas y aumento de duración óptimo.**
- **Manejo rápido y sencillo.**
- **Uso flexible de casquillos intermedios.**
- **Centrado perfecto.**

**Aplicación:**

Para taladrar, escariar, avellanar, y también para utilizar barras de mandrinar.

**Descripción técnica**

Rosca M	M22×1
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Longitud de voladizo medida A	19,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	46 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	69 mm
Anchura B	56 mm
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica