



Cizalla para chapa Ideal con mango de 2 componentes, cortante por la derecha, Longitud total: 260mm



Datos de pedido

Número de pedido	766042 260
GTIN	4062406254827
Clase de artículo	72D

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla forjada en estampa, filos templados por inducción. Atornillado industrial reajutable, transmisión doble de palanca con muelle de apertura incorporado. Con microdentado. Cabeza de cizalla de **acero fino** (HRC 58–60), brazos de chapa de acero, niquelados. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto.

Capacidad de corte: Chapas hasta 1,8 mm; chapas V2A hasta 1,2 mm.

Aplicación:

Para cortes continuos rectos y de figuras.

Descripción técnica

Longitud total	260 mm
Longitud filos	33 mm
Tipo de boca	cortante por la derecha
Tipo de producto	Tijera