

Garant GRIDLINE

**Estación de trabajo mLevel con tablero de bambú, Longitud: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	920006 1000
GTIN	4062406254865
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

**Estación de trabajo mLevel**, del puesto de trabajo que se adapta a sus necesidades. Ajuste de altura manual, clásico a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación, se regula todo el puesto de trabajo. Escalada de la altura de trabajo exacta en el lado interior de la mesa para un manejo sencillo.

**Lacado:**

**Pie soporte** antracita RAL 7016, **no configurable**.

**Columna de elevación** aluminio anodizado, **no configurable**.

**Panel lateral y posterior** gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo, configurable**.

**Descripción técnica**

Principio de regulación de la altura	Estructura completa
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Regulación de la altura gradual	no
Panel de mando con pantalla y función de memoria	no
Serie	Estación de trabajo
Longitud del tablero de trabajo	1000 mm
Modelo	mLevel
Tablero de trabajo profundidad	700 mm

Material tablero de trabajo	Bambú
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de – a	750 - 1000 mm
Anchura	1000 mm
Profundidad	800 mm
Peso	60 kg
Regulación de la altura para puesto de trabajo	750-1000 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Ejecución regulación de la altura	mecánico
Grosor de plaquita	50 mm
Compensación de altura	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Mesa de trabajo

## Accesorios

Juego de limpiador y aceite tratante Tipo 1	926403 1
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/3	927600 300/3
Columnas soporte Altura 1362 mm	928010 1362
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/2	927600 300/2
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 400/4	927315 400/4
Carcasa de ordenador 16G Altura 500 mm	927335 500
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 500/5	927600 500/5

Multifix adecuado para tipo 300	928201 300
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/3	927300 300/3
Columnas soporte Altura 481 mm	928010 481
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/2	927300 300/2
Columnas soporte Altura 200 mm	928010 200
Soporte de PC Tipo M	928753 M
Columnas soporte Altura 962 mm	928010 962
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 400/3	927300 400/3
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 200/1	927600 200/1
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 500/4	927315 500/4
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 500/5	927315 500/5
Carcasa de cajonera 16G móvil Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones 500/3	927315 500/3
Carcasa de cajonera 24G móvil Altura carcasa / cantidad de cajones 500/5 mm	927620 500/5
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 400/4	927600 400/4
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 400/4	927300 400/4
Tastatur-Schublade Tipo 1	927341 1