

Garant

**Portapinzas de sujeción, extrafino, con refrigeración interior, SK 40 A = 120,
Gama de sujeción: 2-6 mm**



Datos de pedido

Número de pedido	300783 2-6
GTIN	4062406256029
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- **Cono interior y exterior rectificadas.**
- **Mangos repasados en el torno fuertemente.**
- **Con perforación Ballufchip.**
- **La pinza portapieza se sujeta con un tornillo de amarre por detrás a través del plato, ¡no se necesita ninguna tuerca de apriete!**

Ventaja:

La forma constructiva extremadamente delgada permite un mecanizado también en piezas de difícil acceso, p. ej. para la fabricación de moldes y herramientas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

Suministro:

Incluye tornillo de amarre y llave con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirantes (PA) n.º 308600 – 308806,

llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835, **pinzas de sujeción**

GARANT n.º 309563,

pinzas de sujeción ALBRECHT n.º 309572 – 309573.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Ø D₁: 9,6 mm

Ø D₂: 13 mm

Ø exterior D: 27 mm

Descripción técnica

Ø D ₂	13 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Ø exterior D	27 mm
Gama de sujeción	2 - 6 mm
Adaptador	SK 40 A = 120
Norma asiento	DIN 69871
Norma asiento	DIN 69871
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción