


DNMG 110408, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	250781 HBT020
GTIN	4062406256371
Clase de artículo	22D

Descripción

DNMG 110408 HBT020 Clase: HBT020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte a_p : 0,8 - 5 mm

Avance f : 0,1 - 0,45 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 280 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PM
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Material de corte	MD

Clase	HBT020
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Profundidad de corte a_p	0,8 - 5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado