


**SNMG 120408, Clase: HBT130**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251267 HBT130
GTIN	4062406256593
Clase de artículo	22D

**Descripción técnica**

Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	8
Recubrimiento	TiCN
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 200 m/min
Clase	HBT130
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Rompevirutas	MM

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado