


**TNMG 160404, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	251564 HBT020
GTIN	4062406256661
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	6
Rompevirutas	PM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Material de corte	MD
Clase	HBT020
Profundidad de corte a_p	0,8 - 5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min

Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado