


TNMG 160408, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	251565 HBT130
GTIN	4062406256678
Clase de artículo	22D

Descripción

TNMG 160408 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
 Avance f : 0,12 - 0,45 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	6
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Clase	HBT130
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado