

**VNMG 160408, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	251829 HBT020
GTIN	4062406256746
Clase de artículo	22D

**Descripción**

VNMG 160408 HBT020 Clase: HBT020  
Rompevirutas: PM  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,8 - 4 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 280 m/min

**Descripción técnica**

Aplicación principal	P
Avance $f$	0,1 - 0,45 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 280 m/min
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	0,8 - 4 mm
Rompevirutas	PM
Recubrimiento	TiCN
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado