


CCMT 120404, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	260088 HBT130
GTIN	4062406256944
Clase de artículo	22D

Descripción

CCMT 120404 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,1 - 1 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBT130
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	MF
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Material de corte	MD
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Aplicación principal	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado