



DCMT 11T302, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Clase de artículo	22D

Descripción

DCMT 11T302 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,12 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Recubrimiento	TiCN
Rompevirutas	PM
Material de corte	MD
Código ISO plaqueta de corte	DCMT 11T302
Clase	HBT020
Aplicación principal	P

Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado