


SCMT 120404, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Clase de artículo	22D

Descripción

SCMT 120404 HBT130 Radio angular: 0,4 mm
 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MM
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Rompevirutas	MM
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,

Radio angular	0,4 mm
Clase	HBT130
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120404
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	TiCN
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado