


TCMT 110204, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	261012 HBT130
GTIN	4062406257507
Clase de artículo	22D

Descripción

TCMT 110204 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MM
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBT130
Rompevirutas	MM
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	3

Material de corte	MD
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a _p	0,3 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado