

**TCMT 16T308, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	261019 HBT130
GTIN	4062406257545
Clase de artículo	22D

Descripción

TCMT 16T308 HBT130 Clase: HBT130
Rompevirutas: MM
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Recubrimiento	TiCN
Radio angular	0,8 mm
Clase	HBT130
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Número de cambios/cortes	3
Material de corte	MD

Rompevirutas	MM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado