

**TCMT 16T304, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	261018 HBT130
GTIN	4062406257521
Clase de artículo	22D

Descripción

TCMT 16T304 HBT130 Clase: HBT130
Rompevirutas: MM
Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	3
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Material de corte	MD
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	MM

Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Clase	HBT130
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado