

**VBMT 110304, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	261186 HBT130
GTIN	4062406257569
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Clase	HBT130
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	MF
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado