


VBMT 160404, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Clase de artículo	22D

Descripción

VBMT 160404 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MM
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Clase	HBT130
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	M

Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Material de corte	HM
Rompevirutas	MM
Recubrimiento	TiCN
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado