

**VCMT 110304, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	MD
Clase	HBT020
Recubrimiento	TiCN
Rompevirutas	PF

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado