

Garant
**Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/09mm**

Datos de pedido

Número de pedido	250008 16/09
GTIN	4045197807991
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DCLNR/L 1616H09

Plaquita de corte adecuada: CN.. 09T3..

Anchura de función L₄: 23 mm

Longitud de la cabeza L₁: 27 mm

Longitud total L: 100 mm

Calzo: 259033 7

Descripción técnica

Código ISO Soporte	DCLNR/L 1616H09
Calzo	259033 7
Tamaño de placa	9 mm
Anchura de función L ₄	23 mm

Tamaño del mango	16 mm
Brida, tornillo, resorte	259036 12
Longitud de la cabeza L ₁	27 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Longitud total L	100 mm
Tornillo para calzo	259027 5
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Unidad de brida Tipo 12	259036 12
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Calzo	259229
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo para calzo Tipo 5	259027 5
Tornillo para calzo	259616
Calzo Tipo 7	259033 7
Unidad de brida	259515