

Garant
**Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/11mm**

Datos de pedido

Número de pedido	250600 16/11
GTIN	4045197808950
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DDJNR/L 1616H11

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1104..

Anchura de función L₄: 22 mm

Longitud de la cabeza L₁: 33 mm

Longitud total L: 100 mm

Calzo: 269007 1

Descripción técnica

Brida, tornillo, resorte	259036 8
Longitud de la cabeza L ₁	33 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 1616H11
Tamaño del mango	16 mm

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Anchura de función L ₄	22 mm
Longitud total L	100 mm
Tamaño de placa	11 mm
Tornillo para calzo	259027 3
Calzo	269007 1
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 1	269007 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Calzo	269070
Tornillo para calzo Tipo 3	259027 3
Tornillo para calzo	259613