

Garant**Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251900 16/06
GTIN	4045197809018
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DWLNR/L 1616H06

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0604..

Anchura de función L₄: 20 mm

Longitud de la cabeza L₁: 27 mm

Longitud total L: 100 mm

Calzo: 259033 8

Descripción técnica

Tamaño del mango	16 mm
Calzo	259033 8
Tamaño de placa	6 mm
Brida, tornillo, resorte	259036 12

Código ISO Soporte	DWLNRL 1616H06
Longitud total L	100 mm
Tornillo para calzo	259027 1
Anchura de función L ₄	20 mm
Longitud de la cabeza L ₁	27 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0604..
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500