

Garant

Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/08mm



Datos de pedido

Número de pedido	251900 20/08
GTIN	4045197809025
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DWLNR/L 2020K08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud de la cabeza L₁: 32 mm

Longitud total L: 125 mm

Calzo: 259033 6

Descripción técnica

Código ISO Soporte	DWLNR/L 2020K08
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Longitud total L	125 mm
Anchura de función L ₄	25 mm

Brida, tornillo, resorte	259036 10
Tamaño de placa	8 mm
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Tornillo para calzo	259027 4
Calzo	259033 6
Tamaño del mango	20 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659906 500