

## Garant

### Soporte de torneado de apriete eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/11mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	260297 16/11
GTIN	4045197809100
Clase de artículo	21U

#### Descripción

##### Ejecución:

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior. Con refrigeración de superficies libres.

##### Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: SDJCR/L 1616H11

Plaquita de corte adecuada: DC.. 11T3..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 20 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 29 mm

Longitud total L: 100 mm

Juego tornillo para plaquita reversible: 269023 3

#### Descripción técnica

Longitud total L	100 mm
Tamaño del mango	16 mm
Código ISO Soporte	SDJCR/L 1616H11
Tamaño de placa	11 mm

Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269023 3
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	29 mm
Tornillo para calzo	269013 1
Calzo	269007 1
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Calzo	269070
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo para calzo	269205
Calzo Tipo 1	269007 1
Tornillo de amarre	269433
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo de amarre Tipo 3	269023 3
Tornillo para calzo Tipo 1	269015 1