


Garant**Placa de vacío ranurada Sistema Venturi, Tipo: VS1****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 384905 VS1 |
| GTIN | 4062406256456 |
| Clase de artículo | 31E |

Descripción**Ejecución:**

Aluminio, anodizado azul acero. Presión de servicio 3,5-8 bar. El vacío final es de aprox.80 mbar (92 % vacío). El amortiguador de sonido integrado reduce la generación de ruidos. Planitud \pm 0,5 mm.

Ventaja:

Sistema de iniciación económico. Bajo gasto de mantenimiento. Inmediatamente listo para el uso. Posibilidad de modificación rápida y sencilla al **funcionamiento con bomba de vacío.**

Aplicación:

Para la sujeción por vacío **sin** bomba de vacío.

Suministro:

Discos de tope, manguera para aire comprimido \varnothing 10 mm (1 m), boquilla Venturi (1). Estera adaptadora de goma (1). Manguito portatubo (1), enchufe LW 12 (1), bridas de sujeción (2).

Nota:

Al utilizar boquillas Venturi se recomienda un mecanizado con emulsión de refrigerante.

Descripción técnica

| | |
|----------|---------|
| Longitud | 300 mm |
| Anchura | 200 mm |
| Altura | 32,5 mm |

Tipo de producto

Placa de sujeción por vacío