

HEDI

Lámparas para máquinas / puestos de trabajo, Tipo: 9LED-BR



Datos de pedido

Número de pedido	081300 9LED-BR
GTIN	4003644022540
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Lámparas de alta calidad y de uso universal para la conexión a 250 V / 50 Hz con interruptor de conexión / desconexión, cable de conexión de goma de 3 m.

Brazo flexible articulado de metal con revestimiento, robusto y largo, para el movimiento libre de la cabeza de la lámpara junto con una alta estabilidad de posicionamiento. Lámpara para banco de trabajo con **3 niveles de luminosidad** para una iluminación optimizada del puesto de trabajo. El diseño innovador permite la inspección del objeto desde arriba a través de la lámpara, con eje flexible alargado de 600 mm.

Norma:

Lámparas de alta calidad y de uso universal para la conexión a 250 V / 50 Hz con interruptor de conexión / desconexión, cable de conexión de goma de 3 m.

· **Brazo flexible articulado de metal con revestimiento, resistente, largo.**

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Suministro:

Incluye bombilla, con **potente imán de sujeción, sargento de tornillo 50 mm y tornillos de fijación** para la fijación en la máquina, en la mesa, en pared o en el techo.

Clase de protección IP: IP 20

Rendimiento lumínico: 9 W

Corriente de alumbrado: 514 lm
Longitud cable de conexión: 3 m

Descripción técnica

Bombilla	LED
Bombilla intercambiable	no
Zona ATEX	ninguno
Suministro de energía	alimentado en la red
Longitud cable de conexión	3 m
Tensión nominal	230 V
Rendimiento lumínico	9 W
Ángulo de emisión	100 grados
Clase de protección IP	IP 20
Corriente de alumbrado	514 lm
Tipo de producto	Luminaria para puesto de trabajo