



## Mordazas de fijación bajas alta, Rosca: M12



### Datos de pedido

Número de pedido	375006 M12
GTIN	4059245237890
Clase de artículo	37K

### Descripción

**Ejecución:**

Diseño especialmente bajo y compacto. Efecto de tracción hacia abajo gracias a la cuña de guía oblicua.

**Aplicación:**

Para la tensión lateral de piezas de trabajo especialmente bajas en una placa de dispositivos.

**Material:**

Acero bonificado.

### Descripción técnica

Altura H	38 mm
Carrera de apriete	5 mm
Fuerza de sujeción	20 kN
Altura H <sub>1</sub>	23 mm
Par de apriete máximo	90 Nm
Anch. B	35 mm

Material	Acero bonificado.
Tipo de producto	Tensor de tracción hacia abajo