




Pinza portapieza mecánica Sujeción interior, Ø exterior D: 160 mm



Datos de pedido

Número de pedido	370127 160
GTIN	4059245292615
Clase de artículo	37K

Descripción

Ejecución:

- Para la sujeción de piezas de trabajo con contornos complejos, para un mecanizado por 5 lados.
- Profundidad de sujeción mínima de 2 mm.
- Carrera de sujeción 0,3 mm.

Material:

Aluminio de alta resistencia.

Suministro:

Anillo de sujeción para el mecanizado.

Nota:

Para la sujeción interior se necesita el cono de tracción n.º 370128 (véase lista de piezas de recambio).

Altura H: 40 mm

Máxima profundidad de mecanizado T: 25 mm

Descripción técnica

Ejecución	Sujeción interior
Altura H	40 mm
Máxima profundidad de mecanizado T	25 mm

Carrera de apriete	0,3 mm
Tipo de producto	Cabezal de

Accesorios

Cono de tracción Tipo 160	370128 160
Asiento para pinza portapieza mecánica Ø exterior D 160 mm	370125 160