

Garant**Imán elevador de carga LM1, Máxima carga (plano): 300kg****Datos de pedido**

Número de pedido	382020 300
GTIN	4062406257774
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

- Argollas para grúa, palanca de mando y cubierta lateral de acero fino inoxidable.
- Un bloqueo de seguridad impide que la palanca de mando se afloje de forma accidental durante el funcionamiento.
- Superficie polar preparada para el montaje opcional de expansiones polares.
- La fuerza de arranque certificada garantiza una triple seguridad para el operador.
- La argolla para grúa también se puede montar lateralmente para levantar cargas verticales a través de la expansión polar opcional.
- Evita el rebote de las palancas de mando mediante la Soft-Opening-Protection.

Ventaja:

- Tratamiento de alta calidad en diseño GARANT intemporal, combinado con los requisitos del usuario y de seguridad bien ideados.
- La fuerza de arranque certificada garantiza una triple seguridad para el operador.
- La argolla para grúa también se puede montar lateralmente para levantar cargas verticales con expansiones polares opcionales.
- Evita el rebote de las palancas de mando mediante la "Soft-Opening-Protection".

Partes opcionales:

Par de expansión polar n.º 382025.

Nota:

Espacio de aire < 0,1 mm en material ST. **Encendido del electroimán elevador solo en superficies magnéticas.** Debido al concepto de seguridad, se adaptan las geometrías de las piezas de trabajo que se tienen que elevar. Certificado de comprobación de las fuerzas de arranque a petición.

Descripción técnica

Grosor de pared del material mínimo plano	25 mm
Medida D	87 mm
Capacidad de carga máxima plano	300 kg
Medida C	98 mm
Medida G	21 mm
Medida F	231 mm
Peso	9,5 kg
Longitud máxima plano	2000 mm
Medida E	95 mm
Ø máximo redondo	300 mm
Medida B	191 mm
Medida A	161 mm
Grosor de pared del material mínimo redondo	20 mm
Capacidad de carga máxima redondo	150 kg
anchura máxima plano	1000 mm
Tipo de producto	Electroimán elevador

Accesorios

Par de expansión polar Para tipo 300	382025 300
--------------------------------------	------------