

**Garant****Par de expansión polar, Para tipo: 300****Datos de pedido**

Número de pedido	382025 300
GTIN	4062406257804
Clase de artículo	310

**Descripción****Ejecución:**

Opción 1

Ø pieza de trabajo: 40 – 300 mm

Opción 2

Ø pieza de trabajo: 158 – 500 mm

Opción 3

carga vertical máx.: 160 kg

**Descripción:****Opción 1:** Diámetro de la pieza de trabajo 40 – 300 mm.**Opción 2:** Diámetro de la pieza de trabajo 158 – 500 mm.**Opción 3:** carga vertical máx.: 160 kg.**Aplicación:**

Para montar en la superficie polar del elevador de carga. De esta forma, se pueden levantar piezas de trabajo de diferentes diámetros. Accesibilidad optimizada en situaciones de elevación individuales.

**Idóneo para:**

Electroimán elevador LM1 n.º 382020 tam. 300 y 600.

**Suministro:**

Incluye tornillos de fijación y pernos de tope para el transporte vertical de cargas.

**Nota:****Encendido del electroimán elevador solo en superficies magnéticas.**

La capacidad de carga máxima varía según la opción.

---

## Descripción técnica

Tipo de producto

Zapata polar

---

## Accesorios

Imán elevador de carga LM1 Máxima carga (plano) 300 kg

382020 300