


Surtido básico de montaje ESD, Cantidad de herramientas: 15



Datos de pedido

Número de pedido	973235 15
GTIN	2050002041943
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida ESD. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida ESD, vacío, n.º 973200 tam. 973235: 1 ud.

Destornillador para ranuras PB SWISS TOOLS ESD n.º 660050 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada

Destornillador para Pozidriv PB SWISS TOOLS ESD n.º 667687 tam. 1; 2: 1 ud. cada

Alicate de corte lateral para electrónica GARANT ESD n.º 726210 tam. 125: 1 ud.

Alicate de corte lateral para electrónica GARANT ESD, cabeza de punta n.º 726250 tam. 125: 1 ud.

Alicate de corte lateral para mecánica de precisión GARANT ESD n.º 727170 tam. 140: 1 ud.

Pinzas con punta HOLEX ESD n.º 727510 tam. AMB: 1 ud.

Pinzas acodadas HOLEX ESD n.º 727600 tam. AMB: 1 ud.

Caja para piezas pequeñas GARANT easyPick ESD n.º 972312 tam. 3x3/1: 3 ud.

Descripción técnica

Cantidad de herramientas	15
Profundidad en G	20
Profundidad	500 mm
Anchura	300 mm

Anchura en G	12
Ejecución	con surtido de herramientas
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	12x20
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida vacío para juegos de herramientas ESD adecuado para surtido de espuma rígida 973235	973200 973235
Alicate de corte lateral para electrónica, forma de cabeza normal Longitud total 125 mm	726210 125
Destornillador para Pozidriv, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD Tamaño de ranura en cruz 1	667687 1
Pinzas con punta, 115 mm forma 3c Material AMB	727510 AMB
Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza de punta Longitud total 125 mm	726250 125
Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD Anchura de filo b 5,5 mm	660050 5,5
Pinzas de punta estrecha acodadas, 150 mm, forma 22b Material AMB	727600 AMB
Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD Anchura de filo b 3,5 mm	660050 3,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD Anchura de filo b 4 mm	660050 4
Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD Anchura de filo b 2,5 mm	660050 2,5
Caja para piezas pequeñas ESD Altura mm / tipo 26/1	972310 26/1
Alicate de punta para electrónica Longitud total 140 mm	727170 140
	660050 6,5

Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentesESD Anchura de filo b 6,5 mm

Destornillador para Pozidriv, con mango SwissGrip de 2 componentesESD Tamaño de ranura en cruz 2

667687 2