

Surtido de equipamiento SMD ESD, Cantidad de herramientas: 9**Datos de pedido**

Número de pedido	973230 9
GTIN	2050002041950
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida ESD. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida ESD, vacío, n.º 973200 tam. 973230: 1 ud.
Alicate de corte lateral para electrónica GARANT ESD n.º 726210 tam. 125: 1 ud.
Alicate de corte lateral para electrónica KNIPEX ESD n.º 726660 tam. 125: 1 ud.
Alicate de corte lateral para mecánica de precisión GARANT ESD n.º 727170 tam. 140: 1 ud.
Pinzas con punta HOLEX ESD n.º 727520 tam. AMB: 1 ud.
Pinzas acodadas HOLEX ESD n.º 727580 tam. AMB: 1 ud.
Pinzas HOLEX ESD con punta estrecha n.º 727600 tam. AMB: 1 ud.
Mango de precisión sin cuchilla cortante n.º 845320: 1 ud.
Cuchillas de escalpelo, juego de 12 piezas, n.º 845330 tam. 18: 1 ud.
Cubierta protectora para mango de precisión n.º 845335: 1 ud.

Descripción técnica

Profundidad	300 mm
-------------	--------

Cantidad de herramientas	9
Anchura en G	10
Profundidad en G	12
Anchura	250 mm
Ejecución	con surtido de herramientas
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10×12
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida vacío para juegos de herramientas ESD adecuado para surtido de espuma rígida 973230	973200 973230
Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips® mangos antiestáticos Longitud total 125 mm	726660 125
Cubierta protectora para n.º 845320 / 5325	845335
Mango de precisión (sin cuchilla) de acero fino inoxidable	845320
Alicate de punta para electrónica Longitud total 140 mm	727170 140
Pinzas escalonadas, romas punta de 2,5 mm de anchura, 120 mm, forma 2a Material AMB	727580 AMB
Juego de cuchillas de escalpelo 12 piezas Tipo 18	845330 18
Pinzas de punta, 125 mm forma AA Material AMB	727520 AMB
Pinzas de punta estrecha acodadas, 150 mm, forma 22b Material AMB	727600 AMB
Alicate de corte lateral para electrónica, forma de cabeza normal Longitud total 125 mm	726210 125