

BENNING**Comprobador de fases, Tipo: VT1****Datos de pedido**

Número de pedido	473282 VT1
GTIN	4014651200548
Clase de artículo	47A

Descripción**Ejecución:**

Para la comprobación rápida y sencilla de fases en tomas de corriente, cajas de ramificación, interruptores y lámparas. Pasacables localizados en cables aislados.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Aplicación:

Comprobación de fase, comprobación de cables aislados rotos.

Norma:

DIN EN 61010-1.

Suministro:

Incluidas 2 pilas n.º 081561 tam. LR3.

Descripción técnica

Gama de tensión CA	200 - 1000 V
Categoría de sobretensión	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Clase de protección IP	IP 40
Cantidad de pilas contenidas	2
Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Material carcasa	Plástico ABS
Tipo de producto	Comprobador de fases

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3

081561 LR3