




Juego hojas de sierra de calar, Denominación: T144DHM



Datos de pedido

Número de pedido	588520 T144DHM
GTIN	3165140997713
Clase de artículo	54B

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar **para madera**. Asiento mango con un saliente. **Dientes refrentados de metal duro**, máxima vida útil y corte rápido. Adecuado para todos los materiales excepto el acero.

Optimizado para material de trabajo: Madera

Grosor placa (recubierta de madera): 5-50 mm

Tipo de corte: Corte recto rápido (basto)

Tipo de corte: Corte con ángulo exacto

Material hoja de sierra: MD

Paso de dientes: 3,5–5,0 16 mm

Longitud hoja: 100 mm

Número de hojas: 3

Descripción técnica

Optimizado para material de trabajo	Madera
Uso	_T144DHM
Tipo de corte	Corte recto rápido (basto)
Tipo de corte	Corte con ángulo exacto
Material hoja de sierra	MD
Longitud hoja	100 mm
Grosor placa (recubierta de madera)	5-50 mm
Número de hojas	3
Paso de dientes	3,5–5,0 16 mm

Denominación	T144DHM
Tipo de producto	Hoja de sierra de calar