

KERN**Balanza de grúa tipo HCD, Intervalo de pesaje máximo: 300kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479434 300
GTIN	4045761214170
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

Pantalla LED con luz de fondo para la lectura cómoda incluso a gran distancia. Función Data-Hold para detener el valor indicado.

Gran movilidad gracias a la construcción ligera y estable. Duración de funcionamiento de la batería aprox. 20 horas.

Suministro:

Incluye mando a distancia con 2 pilas n.º 081561 tam. LR3. Balanza, incluye 4 pilas n.º 081561 LR6.

Descripción técnica

Lectura	100 g
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Carcasa profundidad	79 mm
Calibración	Precio a petición
Carcasa anchura	194 mm

Límite de error del valor máximo	0,2 %
Longitud total	276 mm
Carcasa altura	97 mm
Peso neto	1,1 kg
Intervalo de pesaje máximo	300 kg
Temperaturas de funcionamiento	0 - 40 °C
Suministro de energía	con pilas
Indicador con iluminación de fondo	sí
Botón de valor de espera	sí
Duración de funcionamiento de la batería	20 h
Tipo de producto	Balanza colgante/de grúa

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3

081561 LR3