

KERN**Balanza de grúa tipo HCD, Intervalo de pesaje máximo: 60kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479434 60
GTIN	4045761214163
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

Pantalla LED con luz de fondo para la lectura cómoda incluso a gran distancia. Función Data-Hold para detener el valor indicado.

Gran movilidad gracias a la construcción ligera y estable. Duración de funcionamiento de la batería aprox. 20 horas.

Suministro:

Incluye mando a distancia con 2 pilas n.º 081561 tam. LR3. Balanza, incluye 4 pilas n.º 081561 LR6.

Descripción técnica

Intervalo de pesaje máximo	60 kg
Límite de error del valor máximo	0,2 %
Lectura	20 g
Temperaturas de funcionamiento	0 - 40 °C
Carcasa profundidad	79 mm
Calibración	Precio a petición

Carcasa anchura	194 mm
Carcasa altura	97 mm
Longitud total	276 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Peso neto	1,1 kg
Cantidad de pilas contenidas	2
Suministro de energía	con pilas
Indicador con iluminación de fondo	sí
Botón de valor de espera	sí
Duración de funcionamiento de la batería	20 h
Tipo de producto	Balanza colgante/de grúa

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3

081561 LR3