



Juego de destornilladores acodados para Torx®, con moleteado, Número de destornilladores: 8



Datos de pedido

Número de pedido	625038 8
GTIN	7610733281824
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra.

Ventaja:

El moleteado según la norma ISO 13444 tipo B aumenta el agarre en entornos húmedos o aceitosos e incrementa así la seguridad.

Suministro:

1 llave acodada n.º 625037: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Almacenamiento en: Soporte de plástico

Descripción técnica

Número de destornilladores	8
Quality Dress	Destornillador acodado Safety
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Superficie	cromado
Punta	negro
Codificación de colores	no
Cabeza esférica en el brazo largo	no

Tipo de producto

Destornilladores

Accesorios

Destornillador acodado para Torx®, con moleteado Perfil Torx® TX7

625037 TX7

Destornillador acodado para Torx®, con moleteado Perfil Torx® TX6

625037 TX6

Destornillador acodado para Torx®, con moleteado Perfil Torx® TX8

625037 TX8

Destornillador acodado para Torx®, con moleteado Perfil Torx® TX15

625037 TX15

Destornillador acodado para Torx®, con moleteado Perfil Torx® TX9

625037 TX9

Destornillador acodado para Torx®, con moleteado Perfil Torx® TX25

625037 TX25

Destornillador acodado para Torx®, con moleteado Perfil Torx® TX20

625037 TX20

Destornillador acodado para Torx®, con moleteado Perfil Torx® TX10

625037 TX10